

品番 : EA949VE-8M

品名 : M8-1.0x12mm リコイル挿入ネジ(細目/10コ)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2025/12/16 08:14現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0358ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------|----|---------------|
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 27083 |
| 商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | M8-1.0 | 全長 | 12mm |
| 入数 | 10個 | | |

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※挿入ネジの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.