

品番 : EA949VF-14LS

品名 : M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)



販売価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
カタログ価格	2,450円(税抜) / 2,695円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 07:25現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	28140-16.4
商品名	リコイルパケット	サイズ	M14-1.25(スパークプラグ)
全長	16.4mm	重量	22g
入数	5個	材質	ステンレス(SUS304)

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.