

品番 : EA949VF-14M

品名 : M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ (極細目/5個)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:55現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	28143-1.25
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M14-1.25(極細目)	全長	21mm
重量	26g	入数	5個

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.