

品番 : EA949VR-10L

品名 : M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ (タングレス/100個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,690円(税抜) / 8,459円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,690円(税抜) / 8,459円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 07:09現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0358ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------|----|---|
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | TL05104 |
| 商品名 | タングレスインサート | 材質 | SUS304 |
| 径 | M10-1.50 | 全長 | 20mm ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。 未使用時の全長はやや短くなります。 |
| 適用ドリル径 | 10.5mm | 用途 | 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 |
| 入数 | 100個 | | |

425°Cまでの通常用向け

抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。

タングを折り取る必要がありません。

タング無しで挿入、抜き取りが可能です。

作業時間を大幅に短縮できます。

タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。

EA949VS-3~-16を併用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.