

品番 : EA949VR-4M

品名 : M4-0.7x 6mm リコイルインサートねじ (タンク レス/100個)



販売価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 05:30現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		



## 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	TL05043
商品名	タンクレスインサート	材質	SUS304
径	M4-0.7	全長	6mm ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。 未使用時の全長はやや短くなります。
適用ドリル径	4.2mm	用途	半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
入数	100個		

425°Cまでの通常用向け

抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。

タンクを折り取る必要がありません。

タンク無しで挿入、抜き取りが可能です。

作業時間を大幅に短縮できます。

タンクを折り取ったり、折ったタンクを探したり、ゲージ確認する必要がありません。

EA949VS-3~-16を併用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.