

品番：EA949VR-4M

品名：M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ (タングレス/100個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,590円(税抜) / 5,049円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,590円(税抜) / 5,049円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/22 17:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0352ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |              |    |  |
|--------|--------------|----|--|
| メーカー   | RECOIL(リコイル) | 型番 | TL05043  |
| 商品名    | タングレスインサート   | 材質 | SUS304   |
| 径      | M4-0.7       | 全長 | 6mm<br>※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。<br>未使用時の全長はやや短くなります。 |
| 適用ドリル径 | 4.2mm        | 用途 | 半導体装置部品・エアーツール・産業用ロボット等                              |
| 入数     | 100個         |    |  |

425℃までの通常用向け

抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。

タングを折り取る必要がありません。

タング無しで挿入、抜き取りが可能です。

作業時間を大幅に短縮できます。

タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。

EA949VS-3~-16を併用して下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.