

品番：EA949VR-5S

品名：M5-0.8x 5mm リコイルインサートネジ (タングレス/100個)



販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:25現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	TL05052
商品名	タングレスインサート	材質	SUS304
径	M5-0.80	全長	5mm ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。 未使用時の全長はやや短くなります。
適用ドリル径	5.2mm	用途	半導体装置部品・エアーツール・産業用ロボット等
入数	100個		

425℃までの通常用向け

抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。

タングを折り取る必要がありません。

タング無しで挿入、抜き取りが可能です。

作業時間を大幅に短縮できます。

タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。

EA949VS-3~-16を併用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.