

品番：EA950-5MA

品名：サクシヨンリフターセット(5個組)



販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/15 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様

<セット内容>	・60kg用 サクシヨンリフター×2個 ・20kg用 サクシヨンリフター×1個 ・15kg用 サクシヨンリフター×2個 ・工具箱×1個	総重量	2.5kg
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付			
本体	硬質プラスチック製	最大吸着能力	60kg
吸着面	平面	全長	340mm
吸着パッドサイズ	φ120mm	パッド材質	特殊ゴム
自重	736g(1個あたり)		
(20kg用 サクシヨンリフター仕様)			
片手で対象物を持ち上げるようにシングルパッドになっています。			
材質	吸着パッド:特殊ゴム、 ハンドル:アルミニウム	最大吸着能力	20kg
吸着パッドサイズ	φ90mm	全高	100mm
重量	350g		
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。			
(15kg用 サクシヨンリフター仕様)			

持ち上げ(垂直)方向のみに使用してください。

最大吸着能力	15kg	吸着面直径	80mm
全高	55mm	重量	80g(1個あたり)
小物やカバー、扉等に押し付けて使用します。			
ガラス、プラスチック、金属などに吸い付きます。			
外す時はゴムの淵を持ち、少しずつ上に持ち上げます。			
(工具箱仕様)			
(60kg用 サクションリフター仕様)			
材質	本体・蓋:ポリプロピレン、 止具・ハンドル:耐衝撃 性コーポリマー	サイズ	400×215×195(H)mm
重量	820g		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.