


品番：EA950CA-1

品名：68kg サクションリフター(ポンプ付)



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 05:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0167ページ		



真空度が一目でわかるポンプ式

#### 仕様

材質	本体:プラスチック パッド:ゴム	吸着能力	68kg
耐熱温度	-12~49℃	パッドサイズ	φ 230mm
自重	1740g	全高	85mm
ケースサイズ	270×330×130mm	サクションリフターの持ち上げ方向	平行方向

より大きなゴムパッドのおかげで、さらに高い負荷容量を備えています。

柔軟なパッドは、簡単に曲がったり反ったりする可能性のある素材に適しています。

プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。

ポンプ付

ライン式

#### 代替品

品番	EA950CB
コメント	吸着能力: 68kg→57kg



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.