

品番 : EA951BG-16

品名 : 40mm 掛金(ステンレス製/シルバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 535円(税抜)／589円(税込) | | |
| カタログ価格 | 535円(税抜)／589円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/14 21:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1379ページ | | |



仕様

| | | | |
|----|---------------|------|------|
| 色 | シルバー | A | 40mm |
| B | 13mm | C | 22mm |
| 穴径 | 4.0mm | P1穴数 | 2 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |

焼付塗装

木ねじ付

ステンレス製だから錆びにくい。

高級ステンレス製に焼付塗装加工を施したカラー掛金

ドアや戸の内締り金具として最適です。

南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。

物入れ、ペットの小屋、道具箱などの扉やふた部分の止金に最適です。

【取付方法】

- ①予め取付け場所を設定しておく。
- ②丸カン金具と受け金具の裏面に、少しあみ出す程度の両面テープを貼る。
- ③両金具をセットし、決めた位置に貼る。
- ④木ねじ用穴の中心に、錐などでねじの半分程度の深さの下穴をあける。
- ⑤両面テープを剥がす。(テープを剥がす際、塗装がはがれる場合があります。ご注意ください。)
- ⑥丸カン金具と受け金具を木ねじで動かない程度に仮止めする。

⑥両金具の止め方(閉める方向)を確認・調整後も苦戻りを最後まで締める。

※木ねじを締める際は、電動ドライバーは使用しないでください。

必ず、手廻しのドライバーを使用してください。

代替品



品番 EA951BG-5

コメント カラー:銅

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.