



品番：EA951BG-6

品名：55mm 掛金(ステンレス製/ブロンズ)



販売価格	610円(税抜) / 671円(税込)		
カタログ価格	610円(税抜) / 671円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1330ページ		



仕様

サイズ	23×55mm	穴径	4.5mm
ねじ穴数	2	材質	ステンレス(SUS304)
色	ブロンズ		

焼付塗装

木ねじ付

錆びにくいステンレス製

高級ステンレス製に焼付塗装加工を施したカラー掛金

ドアや戸の内締り金具として最適です。

南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。

物入れ、ペットの小屋、道具箱などの扉やふた部分の止金に最適です。

【取付方法】

◎予め取付け場所を設定しておく。

①丸カン金具と受け金具の裏面に、少しはみ出す程度の両面テープを貼る。

②両金具をセットし、決めた位置に貼る。

③木ねじ用穴の中心に、錐などでねじの半分程度の深さの下穴をあける。

④両面テープを剥がす。(テープを剥がす際、塗装がはがれる場合があります。ご注意ください。)

⑤丸カン金具と受け金具を木ねじで動かない程度に仮止めする。

⑥両金具の止め方(閉める方向)を確認・調整後も苦ネジを最後まで締める。

※木ねじを締める際は、電動ドライバーは使用しないでください。

必ず、手廻しのドライバーを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.