


品番 : EA951EL-259

品名 :  $\phi 35\text{mm}$  手すり用直受ブラケット(シルバー)



販売価格	820円(税抜)／902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜)／902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1350ページ		



## 仕様

適用手すり径	$\phi 35\text{mm}$	出幅	55mm
プレートサイズ(mm)	丸座: $\phi 42$ 角座: 40×37.5	材質	本体:亜鉛ダイカスト。 カバー部:PP樹脂。 押しピン:ABS樹脂(針:鉄)。
カラー	シルバー	付属ネジ	壁面固定用:4×40(4本入) 丸棒固定用:3.5×20(2本入)
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。			
取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.