

品番：EA951EV-41

品名：25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)




販売価格	2,580円(税抜)／2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜)／2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/30 21:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1398ページ		



品番	規格	材質	重量(g)	寸法(mm)
EA951EV-41	25mm	SUS316	163.2	A:25.4, X:52.0, Y:52.0, Z:31.7

品番	規格	材質	重量(g)	寸法(mm)
EA951EV-41	25mm	SUS316	163.2	A:25.4, X:52.0, Y:52.0, Z:31.7



仕様

適用パイプ	25mm	サイズ(mm)	A:25.4、X:52.0、Y:52.0、Z:31.7
材質	SUS316	角度	90°
重量(g)	163.2		
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。			
ねじが2本付いており素早く簡単に取り付けが可能です。			
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.