

品番 : EA951EW-142

品名 : φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)



販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1349ページ		



品番	EA951EW-142
品名	φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様	通し形(中間用)
適用パイプ外径(mm)	32
サイズ(mm)	プレート:56 全高:185
材質	SUS304
取付穴径	φ3.5mm
様式	ヘアライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)

品番	EA951EW-142
品名	φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
仕様	通し形(中間用)
適用パイプ外径(mm)	32
サイズ(mm)	プレート:56 全高:185
材質	SUS304
取付穴径	φ3.5mm
様式	ヘアライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)

仕様

仕様	通し形(中間用)	適用パイプ外径(mm)	32
サイズ(mm)	プレート:56 全高:185	取付穴径	φ3.5mm
材質	SUS304	様式	ヘアライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)
木ねじ×4本付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.