



品番：EA951EW-163

品名：25mm パイプ用ブラケット(ステンス製/ 止め)



販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/16 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1348ページ		



仕様

適用パイプ外径(mm)	25	プレートサイズ(mm)	32×41
全高(mm)	59	取付穴径	φ 4.5mm
材質	SUS316	角度	60°
重量(g)	149.6		
止め形(エンド用)			
取付ねじ無し			
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.