

品番 : EA951EW-164

品名 : 25mm パイプ用ヒンジブラケット(ステンレス製)



販売価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
カタログ価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1399ページ		



#### 仕様

適用パイプ外径(mm)	25	材質	SUS316
サイズ	A: 25.4mm、B: 7.6mm、C: 6.3mm、 X: 61.2mm、Y: 29.7mm、Z: 25.4mm	重量(g)	68
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。			
ヨットや電動ボートのビミニトップ、波よけ、ライフラインに適しています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.