

品番 : EA951FA-16

品名 : ドアストッパー(マグネット付)調整式(黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,720円(税抜) / 2,992円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,720円(税抜) / 2,992円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/05/17 08:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1328ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |  |      |             |
|------|--|------|-------------|
| メーカー | ノムラテック   | 型番   | N-1055      |
| サイズ  | ベースサイズ:34×140mm<br>パイプ長:約170mm<br>パイプ径:13.8×11mm       | 対応範囲 | 5~130mm     |
| 材質   | 本体:ABS樹脂・フェライト(磁石)<br>ストップ棒:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂<br>滑り止め:天然ゴム | 重量   | 約220g       |
| カラー  | ブラック   | 付属品  | 両面テープ、鉄板、ねじ |

ワンタッチでストップ、解除

ドアがどの位置でも自由にストップできます。

強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも両面接着テープと鉄板でOK。

スライド式なのでドアと床面の隙間に合わせてストッパーの高さが調整できます。(5~130mm)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.