

品番 : EA951FE-62C

品名 : 1100-1900mm 強力伸縮棒



販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/01/12 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	H-GBJ-190R
サイズ	1100~1900(W)×65(D)×95(H)mm	太さ	太パイプ: $\phi 32\text{mm}$
耐荷重	110cmの場合: 65kg 150cmの場合: 40kg 190cmの場合: 25kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。	材質	パイプ: 鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部: ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類: 鋼(メッキ)
重量	1.1kg		

空間を有効活用できる極太強力伸縮棒

L字型×バネ内蔵の圧着部でしっかり固定

太パイプでたわみが少なく、服や小物をしっかり支えてくれます。

伸縮棒を支えてくれるアダプター付きでひとりでも取り付けカンタン

ねじやくぎが不要で壁を傷めません。

お部屋に馴染むマットな質感

ハンガーラック、室内干し、デッドスペースなど、収納力をアップすることができます。

※十分な強度のある壁面に(ボードやベニヤなど弱い壁の場合は下地材のある場所へ取り付けるか、あて板を使って取り付けてください。)

※腐食やさび、変形、変色の原因になりますので、直射日光の当たる場所、高温多湿となる場所では使用しないでください。

※必ず水平に取り付けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.