

品番：EA951FG-14B

品名：930- 430x1160-1720mm ハ°イ°ハンガ°-(伸縮)



販売価格	10,970円(税抜) / 12,067円(税込)		
カタログ価格	10,970円(税抜) / 12,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/18 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2162ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PI-H2R
※注意※	【お客様組立品】	使用時サイズ (W×D×H)mm	930×430×1160～1720
耐荷重(kg)	全体:150 パンガーパイプ:75 サイドフック:各3.5	材質	スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)
重量	8.0kg	収納目安	ジャケットなどの冬物28着 、シャツ・ブラウスなどの夏物84着
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2		

高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。

高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。

服の丈に合わせて高さを決め、ボルトでしっかり固定できます。

サイドフックは使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利です。

サイドバー付きで、ストールやネクタイ、ベルトなどを掛けられます。

ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。

キャスター付きで移動がスムーズに行えます。

キャスターやねじなどのパーツもすべてブラックで統一しています。
マットな質感でインテリアにも馴染み、キズやサビに強い塗装で長くお使いいただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.