


品番：EA951FG-61

品名：550- 750x270mm 伸縮突っ張り棚



販売価格	2,610円(税抜)／2,871円(税込)		
カタログ価格	2,610円(税抜)／2,871円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/08 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2164ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	H-J-55
サイズ(W×D×H)mm	550～750×270×95	耐荷重(kg)	55cmの場合:65 75cm場合:30
材質	塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム	重量	1.125kg
取り付け方	1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了！ ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。		

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。

