品番: EA951KB-22

品名: 25-40mm 取替用レバーハンドル(2スピンドル型)



販売価格	11,800円 (税抜)/12,980円(税込)				
カタログ価格	11,800円(税抜)/12,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 14:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1370ページ				

















仕様

ドア厚	25~40mm	適応タイプ	2スピンドルタイプ
取付ビスピッチ	44mm(水平方向)	サイズ	ハンドル長:123mm、出幅:59.9mm、 丸座径: φ 65mm
重量	約890g	材質	ノブ:アルミダイカスト
付属品	ディンプルキー(5本)、シール、 φ77mmエスカッション		

インテグラル錠

既設の錠ケースを利用してドアノブからレバーハンドルへの取替・交換用

インテグラル錠が適用対象です。

付属の蓄光シールを貼れば、夜間でもキー差込口がわかりやすくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.