

品番 : EA951KF-22

品名 : 25-45mm デジタル面付錠(引戸兼用)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 21:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1322ページ		



カタログ訂正 25/11/25 ドア厚: (誤)25~50mm→(正)25~45mm (No.56, 57 1253)

#### 仕様

用途	鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用	本体サイズ	30(W)×128(H)mm
ドア厚	25~45mm	材質	亜鉛ダイカスト
仕様	内側: 開戸・引戸兼用面付錠固定サムターン 外側: プッシュボタン(番号設定可能)	スペーサー	2.0mm、3.0mm、5.0mm各1枚

既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。

解錠が簡単で、外部ツマミでクリアにして暗証番号を押しツマミを廻すと解錠します。(室内からはツマミを廻すだけ)

ハイテックなメカニカル構造ですので、停電・電池切れによる不動作の心配はありません。

施工が簡単で、ドアにφ8mmの貫通穴を3カ所あけて取付できます。

スペーサー、ストライク、取付ねじ付き

日本製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

