
品番: EA951TB-44

品名:300x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目



販売価格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)				
カタログ価 格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 03:26現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1447ページ				









仕様

メーカー	カネソウ	型番	QXHU-3025
材質	スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上 げ	表面	ノンスリップタイプ
仕様	歩行用~2t車通行用	適用みぞ幅×長さ	300×995mm
設置場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、車 道以外で車両の乗り入れる可能性の ある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォー クリスト等の特殊車両が通行する場所 には適しません。		

バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の耐久性・経済性を実現しています。

細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。

ノンスリップタイプは表面が濡れた状態・乾いた状態ともアスファルトに劣らない滑り止め効果があります。車のタイヤに対しても同様の効果があり、パーキングの出入り口等にも最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.