





品番：EA952B-386

品名：1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)



販売価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		



千鳥配置

開孔率: 32.6%

(%)



パンチングメタル(千鳥配置)

パンチングメタルとはプレス加工で穴を開け加工された金属材料です。金網の一種と見えますが、機械的強度が高く、目詰りがありません。機械部や表面の汚れ防止に、ダクト・ファンガードなど、様々な用途で採用されています。

仕様

サイズ	1000×500mm	厚み	2mm
穴径	φ3mm	ピッチ	5mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約32.6%
材質	アルミ鋼板 (A1100 H14)		
片面にポリエチレン製の保護フィルム付き			
輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.