


品番 : EA954DF-51C

品名 : 396x585x606mm/3段 ワゴン



販売価格	59,700円(税抜)／65,670円(税込)		
カタログ価格	59,700円(税抜)／65,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/30 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1979ページ		



カタログ訂正

25/11/18 下段引出内寸/下段引出耐荷重の訂正。誤:322x533x302mm/25kg、正:321x533x265mm/22kg
(9025 No.56,57)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	内田洋行(UCHIDA)	型番	5-118-5000
※注意※	【お客様組立品】	引き出し	3段
サイズ	396(W)×585(D)×606(H)mm	重量	24.5kg
引出し内寸法	上段:314×411×78mm 中段:321×411×139mm 下段:321×533×265mm	引出し耐荷重	上段:5kg 中段:12kg 下段:22kg
材質	本体:SPCC、 キャスター:ナイロン、 ストッパー:ABS、 転倒防止ローラー:PDM (※SPCCとは、冷間圧延鋼板のことを 言います。用途としましては、自動車・ 車両の外板、家電・弱電気などの外 板、部品などに使用されています。)	付属品	ペントレー1個、仕切り板3枚

四輪自在キャスター、ストッパー付

ラッチ機構、オールロック機構、ダブルサスペンション

引出しの取っ手に指を掛け、引出しを引くのと同時にロックが外れます。

一度の施錠ですべての引出しの鍵がかかります。

鍵を挿入しやすいように上下のないリバーシブルキーを採用しています。

下段はA4ボックスファイル(D100mm)を5箱入れることが可能です。

キャスターをロックする方式ではなく、床に直接ストッパーをかけることにより床との接地面積を広く取れるため、安定した効き目を実現しました。

グリーン購入法適合品

代替品

	<p>品番 EA954HC-314B コメント サイズご確認下さい</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.