

品番：EA954DJ-105

品名：900x450x 890mm 収納庫(3枚引き戸)




販売価格	80,200円(税抜) / 88,220円(税込)		
カタログ価格	80,200円(税抜) / 88,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1995ページ		



広い開口&パンタグラフ機構
引き戸は開口に広く中央部分が
ゆるくなることで扉と扉との
摩擦を減らし、スムーズな
動作を実現します。
【商品仕様】 W530タイプ: W530
W500タイプ: W500



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な
高さ位置が設定できます。厚さ
1.0mmの薄型棚板で収納スペースを
最大に利用します。



仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-09TS
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×890(H)mm
内寸法	865(W)×383(D)×843(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
本体材質	スチール	重量	34.1kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

上置き、下置き兼用タイプ 3枚引き戸型

下置きの際は専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引き戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.