

品番：EA954DJ-16

品名：900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)



販売価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜) / 94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1992ページ		




広い開口&パンタグラフ機構
引き戸は開口に広く中央部が先
移動するパンタグラフ機構でスムーズ
な動作で開閉します。
※開閉方向: W530タイプ: R463
W500タイプ: R463



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な
高さ位置が設定できます。厚さ
1.6mmの薄型棚板で収納スペースを
最大に利用します。



細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な
高さ位置が設定できます。厚さ
1.6mmの薄型棚板で収納スペースを
最大に利用します。



仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-10TS
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	865(W)×383(D)×983(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
本体材質	スチール	重量	37.1kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

上置き専用タイプ 3枚引戸型

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

代替品



品番 EA954DJ-13
コメント 900x450x1030mm 2枚引き戸

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.