

品番：EA954DJ-17

品名：900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 97,300円(税抜) / 107,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 97,300円(税抜) / 107,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/25 09:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1992ページ | | |



広い開口&パンタグラフ機構
深い戸は開口に広く中央部分のみ
を動かすことで、奥の収納スペース
を有効に活用します。スムーズな
動作を実現します。
W530タイプ: W905
W800タイプ: B463



再生アクリル板
窓のタイプには再生アクリル
板を使用。ガラスに比べ約10倍の
強度があります。また、再生料を使用
した環境配慮型の再生アクリルです。



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な
高さが設定できます。厚さ
3mmの薄型棚板で収納スペースを
最大に利用します。



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な
高さが設定できます。厚さ
3mmの薄型棚板で収納スペースを
最大に利用します。



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な
高さが設定できます。厚さ
3mmの薄型棚板で収納スペースを
最大に利用します。

仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------|-----|-------------------------|
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-10TG |
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×383(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 50kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 材質 | 本体:スチール 窓:再生アクリル | 重量 | 39.7kg |
| 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) | | |

上置き専用タイプ 窓付き3枚引戸型

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

窓は割れ難く丈夫なアクリル板を使用。再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.