


品番：EA954DJ-28

品名：450x450x1030mm 収納庫(片開き)



販売価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
カタログ価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1992ページ		



上置専用

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V445-10H
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	450(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	415(W)×416(D)×983(H)mm	耐荷重	24kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
本体材質	スチール	重量	21.1Kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

上置き専用タイプ 片開き型

デッドスペースになりがちなオフィスの間隙を、収納スペースに変えるスペースユニット

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉
扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※商品は完成品です。

※扉を開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に嚴重な転倒防止対策が必要です、

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.