

品番：EA954DJ-38

品名：900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)



販売価格	97,300円(税抜) / 107,030円(税込)		
カタログ価格	97,300円(税抜) / 107,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 19:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1993ページ		



広い開口&パンタグラフ機構
深い戸は開口に広く中央部分の重みがかかるため、扉の自重による変形を防ぎ、スムーズな動作を実現します。
W530タイプ: W900タイプ: B463



再生アクリル板
窓の枠には耐衝撃性のある再生アクリル板を使用。ガラスに比べ約1/10の重さを実現しています。また、再生材を使用した環境配慮型の再生アクリル板です。



Safety
安全設計
安全設計
安全設計



細かい棚ピッチ & 薄型棚板
10mmの細ピッチで収納物のサイズに合わせて最適な高さ位置を設定できます。厚さ3mmの薄型棚板で収納スペースを最大限に利用します。



ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-11TG
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法	865(W)×383(D)×983(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	カラー	ホワイト
材質	本体:スチール 窓:再生アクリル	重量	39.7kg
付属品	・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット)		

下置き専用タイプ 窓付き3枚引戸型

専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)

A4・B4タテ・ヨコ両方で効率よく収納するモジュール

W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。

窓は割れ難く丈夫なアクリル板を使用。再生材を使用した環境配慮型の再生アクリルです。

・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.