

品番 : EA954DJ-51

品名 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)



販売価格	105,000円(税抜)／115,500円(税込)		
カタログ価格	105,000円(税抜)／115,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2035ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	V945-21H
シリーズ名	バリアス・シスト	外寸法	900(W)×450(D)×2060(H)mm
内寸法	865(W)×416(D)×2013(H)mm	耐荷重	50kg/段
棚板調整ピッチ	16.6mm	本体材質	スチール
重量	64.1kg	付属品	<ul style="list-style-type: none">・棚板5枚・鍵2本・上下連結用ねじ(1セット)

下置き専用タイプ 両開き型

専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)

A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール

・ラッチ機構

地震時に自然に開くことを防止します。

・180°オープン扉

扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。

・細かい棚ピッチ&薄型棚板

16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。

・開閉表示

施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。

※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスターがついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。

※商品は完成品です。

※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.