

品番：EA954EE-141

品名：1500x600x700mm スタックテーブル(幕板付)



販売価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜) / 96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/23 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1981ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

テーブルの移動・設置・微調整全ての機能を兼ね備えた「アジャスティ」

仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	CNFN1560P
※注意※	【お客様組立品】	重量(kg)	28.2
材質	天板:25tメラミン化粧板 木口:オレフェン系樹脂巻 棚部:スチールパイプ 脚部:スチール、アルミダイキャスト	天板厚	25mm
耐荷重(kg)	40	サイズ(W×D×H)mm	1500×600×700
仕様	幕板付	カラー	天板:ジェネラルオーク

キャスター…自在×4

天板とキャスターが連動した構造で、天板の上下に合わせてキャスターが接地・収納されます。

天板を跳ね上げた状態での移動・収納に加え、おろした状態でも動かすことが可能です。

様々なレイアウトパターンにもスムーズに対応できます。

固定して置いておくことを基本としながらも、レイアウト変更による設置位置の微調整に役立ちます。

操作レバー…天板の開閉と位置固定のレバーを分けてあります。

移動時…手前のレバーを引き上げると連動してキャスターが床面に接地。スムーズな移動が可能になります。

設置時…天板を水平に戻してもキャスターは設置した状態を保ちます。この状態で設置する位置を微調整します。

利用時…位置を決めたら位置固定レバーを引き上げてキャスターを収納。4本のアジャスターでしっかりと固定し利用時の安定性を確保します。

安全設計…天板は跳ね上げ構造なので不意のレバー操作時も天板が垂れ下がることなく安全です。

フットフリー脚形状…脚支柱が斜めに構成されているため。着座時の出入りがしやすくなっています。

独立連動幕板…幕板を独立させ固定することでゆったりと座ることができ、テーブル使用状態でもぐらつきがありません。また、天板のはね上げとともに連動して収納される機構になっています。

スタッキング…収納ピッチは130mmとスリム収納設計。使用しない時は折りたたんで収納できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.