


品番：EA954HC-284

品名：600x534x939mm [立作業用]PCラック



販売価格	80,800円(税抜) / 88,880円(税込)		
カタログ価格	80,800円(税抜) / 88,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 17:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1970ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

高さ固定タイプ、医療施設内などでの作業を快適にするシンプルデザイン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	RAC-HP8SCN
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ホワイト
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2	サイズ	W600×D534×H939mm
重量	18kg	材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・下棚/スチール(メラミン焼付塗装) キャスター/ウレタン(直径100mm)
塗装色	ホスピタルホワイト	出荷形態	ノックダウン組立式
総耐荷重	60kg		

シンプルなデザインで、院内での作業を快適にします。

移動に最適な静音性に優れた大型キャスターを採用しています。(直径100mm)

天板は高圧メラミンを貼り、エッジ部分にはABS樹脂を採用しているのでお手入れがしやすくなっています。

天板下の中棚にはベイサンバッテリーの収納が可能です。バッテリーを収納しない場合はACアダプターなどを収納できるマルチトレートとして使用できます。

塗装色は病院イメージにあわせた、ホワイトを採用。

天板後部のガードバーを外すことで、クランプ式のモニターアームの設置が可能になります。(天板の厚さは27mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.