

品番：EA954HC-293

品名：582x650x1289mm 高耐荷重ラック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,600円(税抜) / 62,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,600円(税抜) / 62,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/02 22:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1970ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

仕様

| | | | |
|-------|--|------|-------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-HL4 |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W582×D650×H1289mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 26.9kg |
| 総耐荷重 | 200kg | カラー | ライトグレー |
| 梱包 | 2個口/700×687×130mm・13.4kg 780×590×110mm・17.3kg | 出荷形態 | ロックダウン組立式 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | | |

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。

NASやHDD、UPSの設置に最適です。

天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。

奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。

棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)

全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1 (オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。

機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。

キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。

<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.