


品番：EA954HC-317

品名：600x229x 95mm モニタースタンド` (電源タップ` /USBハブ`



販売価格	10,800円 (税抜)／ 11,880円 (税込)		
カタログ価格	10,800円 (税抜)／11,880円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電源タップ+USB 2.0×3ポート付き

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-LC202BKN
カラー	ブラック	サイズ	W600×D200×H80mm
天板サイズ	天板/W600×D200×T22mm	重量	1.8kg
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	総耐荷重	7kg
天板部均等耐荷重/7kg			
<電源仕様>			
コード長	1.8m	差込口	2P 2個口
プラグ仕様	2P	定格容量	15A 125V(1500Wまで)
<USBハブ仕様>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ規格	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)	電源	バスパワー

	USB Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)		
供給電流	400mA (全ポート合計)	ケーブル長	1.5m
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、 NEC PC98-NXシリーズ、Apple Mac シリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度 (1.5～12Mbps) にのみ対応) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS 9.0～9.2

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。

棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマートフォンとパソコンの通信に便利です。

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶ディスプレイを見やすくすることができます。

天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。

奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。

※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.