

品番：EA954HC-320

品名：600x200x83mm モニタースタンド(USBハブ 付)



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/04 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2013ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

USBハブ付机上ラック。机上の空間を有効活用。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-LC201HWN
※注意※	【お客様組立品】		
＜スタンド本体＞			
サイズ	W600×D200×H83mm	重量	2.4kg
総耐荷重	6kg	カラー	ホワイト
材質	天板:木製(MDF)+アクリル塗装 フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	天板部均等耐荷重	6kg
＜USBハブ＞			
インターフェース規格	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ規格	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)	電源	バスパワー
供給電流	400mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を	ケーブル長	1.5m

	超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。		
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Mac シリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度 (1.5～12Mbps) に対応します)※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS 9.0～9.2

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
サイドフレームにUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。
USBハブは左右、内側外側の4パターンで設定が可能です。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

代替品

	品番	EA954HC
	コメント	耐荷重: 7kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.