

品番：EA954HC-327

品名：650x260x242mm モニタースタンド(クランプ式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,730円(税抜) / 9,603円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,730円(税抜) / 9,603円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/15 23:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1972ページ                      |      |   |



仕様

|              |         |          |  |
|--------------|---------|----------|--|
| メーカー         | サンワサプライ | 型番       | MR-LC305BK                                       |
| カラー          | ブラック    | サイズ      | W650×D260×H242mm                                 |
| デスク下部の金具の奥行き | 内寸/60mm | 材質       | 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板<br>フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉末塗装 |
| 重量           | 3.2kg   | 出荷形態     | ノックダウン組立式  |
| 総耐荷重         | 10kg    | 天板上からの高さ | 130mm  |
| クランプサイズ      | 30mmまで  |          |  |

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。

ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。

クランプ式の固定なので昇降デスクなどの動作がある物にも安心して取り付けできます。

前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。

クランプ位置は5cm間隔で2ヶ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。

代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA954HC-328</p> <p><b>コメント</b> 仕様確認してください。</p> |
|---|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.