


品番：EA954HC-409

品名：680-1050mm(H) プロジェクターテーブル



販売価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
カタログ価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1853ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

天板を高い位置までガス圧昇降できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PR-18
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ホワイト
サイズ	W550×D400×H680~1050mm 天板/W550×D350mm 中棚/W346×D310mm 下棚/W537×D400mm	重量	約14.75kg
出荷形態	ノックダウン組立式	材質	天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重	50kg	キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2

ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。

ガスシリンダー内蔵で、レバー式で簡単に上下昇降できます。

天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。

高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。

底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。

リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。

移動に便利なキャスター付きです。2個はストッパー付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.