


品番：EA954HC-412B

品名：650x700x1400mm パソコンデスク



販売価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
カタログ価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/22 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1969ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	RAC-EC12N2
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	650×700×1400
天板サイズ	600(W)×700(D)×18(t)mm	重量(kg)	21.8
総耐荷重	90kg	天板部均等耐荷重	30kg
材質	天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板) フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター:PP マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)	キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ポリプロピレン)
カラー	ライトグレー		

天板高さ3段階に調節できます。

ケーブル受け付

下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。

木製天板は環境にやさしい再生材を使用しており、スチールよりも優しい手触りです。

背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.