

品番：EA954HC-543

品名：1400x700x700-1134mm 昇降デスク(木目)



販売価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
カタログ価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 10:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ERD-GAN14070LM
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	1400×700×700～1134
材質	天板:木製 フレーム:スチール	重量	31.8kg
耐荷重	昇降時:15kg 静止時:60kg	カラー	天板/薄い木目フレーム/ブラック
出荷形態	ノックダウン組立式	天板昇降範囲	H700～1134mm

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。

ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。

昇降範囲はH700～1134mmです。

天板は北欧風の木目天板を採用しています。


使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。

作業台として使用することもできます。

昇降時の耐荷重は15kgです。

静止時の耐荷重は60kgです。注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

代替品

	<p>品番 EA954HC-549 コメント 変更点:サイズ、キャスター付等</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.