

品番：EA954HC-547

品名：620x435x765-1105mm 昇降デスク(木目)



販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1970ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

340mmのストロークで、座り作業・立ち作業を両方可行。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ERD-GAP1LMN
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	620×435×765～1105
材質	天板:木製 フレーム:スチール	重量	10.65kg
耐荷重	昇降時:10kg 静止時:20kg	キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2
カラー	天板/薄い木目 フレーム/ブラック	梱包	1個口/730×505×140mm・12kg
出荷形態	ノックダウン組立式		

340mmのストロークで、座り作業・立ち作業を両方可行。

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。

ストロークは340mm、H765～1105mmまで可動します。

ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけのガス圧昇降です。

キャスター付きで移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。

木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。

プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アクティブ・ラーニングなどに最適です。

※機器を載せたままの移動はしないでください。落下する恐れがあります。※耐荷重以上の機器や荷物は載せないでください。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.