


品番：EA954HC-593

品名：1018x620x700mm パソコンラック(ロータイプ°)



販売価格	88,200円(税抜) / 97,020円(税込)		
カタログ価格	88,200円(税抜) / 97,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 14:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1969ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ER-100L
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	1018×620×700
重量	30.2kg	総耐荷重	200kg
材質	天板・フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)	キャスター	自在×4
天板サイズ(mm)	948(W)×600(D)	天板部均等耐荷重	200kg(中心耐荷重/100kg)
カラー	ライトグレー	付属品	アジャスター、ケーブル・タップ受け

機器設置や作業台として最適なH700mmタイプです。

天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。

電源タップを収納できるコード受け付きです。

直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。

本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。

バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)

フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。

バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.