


品番：EA954HC-596

品名：1618x620x700mm パソコンラック(ロータイプ°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 105,800円(税抜) / 116,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 105,800円(税抜) / 116,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/22 14:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1969ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック

仕様

| | | | |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ER-160L |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1618×620×700 |
| 重量 | 41.9kg | 総耐荷重 | 200kg |
| 材質 | 天板・フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) | キャスター | 自在×4 |
| 天板サイズ(mm) | 1548(W)×600(D) | 天板部均等耐荷重 | 200kg(中心耐荷重/100kg) |
| カラー | ライトグレー | 付属品 | アジャスター、ケーブル・タップ受け |

機器設置や作業台として最適なH700mmタイプです。

天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。

電源タップを収納できるコード受け付きです。

直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。

本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。

バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)

フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。

バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.