

品番：EA954HC-842

品名：1000x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)



アジャスター・H720mm

販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1983ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SH-FX1070M
※注意※	【お客様組立品】	カラー	天板/木目 フレーム/ブラック
出荷形態	ノックダウン組立式	サイズ	W1000×D700×H700・720mm 天板サイズ /W1000mm×D700mm×t16mm
キャスター径	キャスター・アジャスターネジ径/M8 (ピッチ1.25)	重量	約15.9kg
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム /スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	総耐荷重	50kg
アジャスターの有無	あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。	キャスターの有無	あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。
付属品	キャスター(4個)、アジャスター(4個)、 大型ケーブルトレー	キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2

デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。

キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。

オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。

汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。

大型ケーブルトレイが付属しています。

耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタなどを並べて設置できます。

横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。

天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。

フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付けることができます。

補強プレート(EA764AG-291/-292)を使用すれば、クランプ式のモニタームを取り付けることができます。

大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。

※天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。また、大型ケーブルトレイは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。

アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。(アジャスター取り付け時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.