

品番：EA955CA-5B

品名：900x520x 800mm 収納庫



販売価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

※注意※	【お客様組立品】	メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)
型番	ML-800PP	外寸	900×520×800mm
内寸	800×470×700mm	棚板	1枚(可動)
耐荷重	天板100kg、可動棚板20kg	材質	本体:ポリプロピレン シャッター:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 補強パイプ:金属(鋼)(塩化ビニル) 棚板:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
重量	16.4kg	必要工具	#2ドライバー

市販の南京錠を掛ける為の金具が付いています。35mmタイプが使用できます。

灯油ポリタンク(18L)が3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。

シャッターは、スライド扉で大きく開いて物の取り出しがしやすいです。

◆お庭に馴染むナチュラルカラー

ベランダ・お庭・室内など、どこにでも馴染むカラーリングです。

◆高耐荷重で充実収納

灯油、キャンプ用品など重たいものもたっぷり収納可能です。

◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ

扉が左右にスライド格納される省スペース設計で、滑らかに動かせる素材だから開閉がスムーズです。

◆荷物が増えても重ねて収納

幅と奥行が同じ大きさはスタッキング可能です。

◆さびにくい劣化に強い

劣化の要因にもなる紫外線や雨などに強い耐候剤配合。

底板の水抜き穴で雨水や砂埃が溜まりにくいです。

◆アジャスター付き

底面4か所にアジャスター付き。

がたつきを防ぎ安定した設置が可能です。

◆棚板調整可能

収納物の高さに合わせて収納できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.