

品番 : EA955CA-9A

品名 : 900x520x1550mm 収納庫



販売価格	46,400円(税抜)／51,040円(税込)		
カタログ価格	46,400円(税抜)／51,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/27 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1613ページ		



カタログ訂正

25/09/08 耐荷重(kg)/棚板:(誤)20→(正)100(固定)、20(可動) (No.56 9046)

この商品はお客様組み立て品です。

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ML-1600V
※注意※	【お客様組立品】	材質	本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸(mm)	800×470×700(上段)、 800×470×700(下段)	外寸(mm)	900×520×1550
耐荷重	天板:100kg、棚板:100kg(固定)、 20kg(可動)	重量	26kg
棚板	3枚(固定1・可動2)	必要工具	#2ドライバー

南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付

灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。

シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。

※高所や風の強い所では、倒れないよう常時中に荷物を入れておいて下さい。

下段に重いものを収納すると安定した状態になります。

また、母屋や壁面に固定することをお勧めします。

側面および後面パネルに穴が10ヶ所ありますので、付属のチェーンとフックを利用して固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.