品番: EA955CA-9A

品名:900x520x1550mm 収納庫



| 販売価格        | <b>46,400円</b> (税抜)/ 51,040円(税込)    |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 46,400円(税抜)/51,040円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>1</b> (2025/12/08 18:16現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 1662ページ                             |      |   |  |  |









カタログ訂正

25/09/08 耐荷重(kg)/棚板:(誤)20→(正)100(固定)、20(可動)(No.56 9046)

## この商品はお客様組み立て品です。

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

## 仕様

| メーカー   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)              | 型番     | ML-1600V             |
|--------|-------------------------------------|--------|----------------------|
| ※注意※   | 【お客様組立品】                            | 材質     | 本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC |
| 内寸(mm) | 800×470×700(上段)、<br>800×470×700(下段) | 外寸(mm) | 900×520×1550         |
| 耐荷重    | 天板:100kg、棚板:100kg(固定)、<br>20kg(可動)  | 重量     | 26kg                 |
| 棚板     | 3枚(固定1·可動2)                         | 必要工具   | #2ドライバー              |

南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付

灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。

シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。

※高所や風の強い所では、倒れないよう常時中に荷物を入れておいて下さい。

下段に重いものを収納すると安定した状態になります。

また、母屋や壁面に固定することをお勧めします。

側面および後面パネルに穴が10ヶ所ありますので、付属のチェーンとフックを利用して固定してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.