

品番：EA955CA-9B

品名：900x520x1550mm 収納庫



販売価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ML-1600PP
※注意※	【お客様組立品】	外寸	900×520×1550(H)mm
内寸	上段:800×470×700(H)mm 下段:800×470×700(H)mm	耐荷重	天板:100kg、固定棚板:100kg、可動棚板:20kg
容量	292.2L	材質	本体:ポリプロピレン シャッター:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 補強パイプ:スチール・PVC
重量	28.2kg	棚板	3枚(固定1枚・可動2枚)
必要工具	#2プラスドライバー		

◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ
扉が左右にスライド格納される省スペース設計で、滑らかに動かせる素材だから開閉がスムーズです。

◆高耐荷重で充実収納
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できる他、園芸用品、キャンプ、レジャー用品の収納に便利です。

◆荷物が増えても重ねて収納
幅と奥行が同じ大きさはスタッキング可能です。

◆さびにくく劣化に強い
劣化の要因にもなる紫外線や雨などに強い耐候剤配合。

底板の水抜き穴で雨水や砂埃が溜まりにくいです。

◆屋外置きでも安心設計

南京錠対応の金具付き。

南京錠を取り付けることで盗難対策も可能。

35mmタイプが使用できます。

◆アジャスター付き

底面4か所にアジャスター付き。

がたつきを防ぎ安定した設置が可能です。

◆棚板調整可能

収納物の高さに合わせて収納できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.