

品番：EA955CD-1

品名：955x560x1120mm 収納庫(グリーン)



販売価格	39,300円(税抜)／ 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜)／43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1663ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ダイマツ	型番	DM2-0905
※注意※	【お客様組立品】	用途	ベランダ・軒下・ガレージなど 狭い場所に設置可能
サイズ(W×D×H)	外寸:955×560×1120mm 内寸:898×365×1060mm	床面積	0.13坪(0.42平方メートル)
内部	自由棚1枚6段可	基礎	ブロック4個必要(付属していません)
耐荷重	屋根:20kg/㎡ 棚:20kg/㎡ 床:35kg/㎡	重量	45kg
材質	スチール(メタリックメラミン塗装)	カラー	扉色:グリーン 本体色:ブラウン
必要工具	#2ドライバー		
棚板1枚、鍵2本付			
引き違い戸			
室内感覚で安心して収納できる、わくわく収納庫			
日本人の身長に合わせた、スリムな置き場所を選ばないタイプ			

天板は内側から留める為、ビスが外側から見えずキレイで安全な設計です。
樹脂と比較して強度があり熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
日本製
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※この商品は工事を承っておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.