品番: EA955CD-26

品名:927x500x1550mm 収納庫



販売価格	38,100円 (税抜)/41,910円(税込)				
カタログ価 格	38,100円(税抜)/41,910円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/22 02:10現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1663ページ				







この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ダイマツ	型番	AD-9255
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	外寸:927×500×1550 内寸:829×353×1430
重量(kg)	35	耐荷重(kg/m [°])	屋根:20 棚:20 床:20
材質	スチール(粉体塗装)	カラー	ライトグレー
棚板ピッチ	3.1cmピッチの33段階	用途	ベランダ・軒下・ガレージなど 狭い場所 に設置可能
基礎	ブロック4個必要(付属していません)	床面積	0.08坪(0.29平方メートル)

450mm棚板(ハーフサイズ)4枚付

ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最適な小型物置です。

天板は内側より止めるので、ビスが外側より見えないため、綺麗で安全な設計です。

扉には鍵(オープン及びクローズの表示付き)の安心設計です。

樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。

天板を大きくして、鍵や取っ手を丸くして優しいイメージを出しています。

引き違い戸					
鍵2本付					
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。					
※この商品は工事を承っておりません。					
必要工具	#2ドライバー				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.